

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SO 2889.000

Säätöjalat

Osavaltio: 4.8.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SO 2889.000 - Säättöjalat ruostumattomille TS-jalustoille ja täydellisille, ruostumattomille jalustoille

Asennus suoraan TS-jalustan tai täydellisen jalustan alle. Takaavat esteettömän pääsyn kaapin alle, esim. helpottamaan lattian puhdistusta tai korkeuserojen tasaamiseksi.

ominaisuudet

Tilausnro	SO 2889.000
Tuotekuvaus	Asennus suoraan TS-jalustan tai täydellisen jalustan alle. Takaavat esteettömän pääsyn kaapin alle, esim. helpottamaan lattian puhdistusta tai korkeuserojen tasaamiseksi.
Hyödyt	Esteetön pääsy esim. pohjan puhdistusta varten Korkeuserojen tasaamiseen lattian ollessa epätasainen.
Materiaali	Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Asennusmahdollisuudet	Asennus suoraan TS-jalustan tai täydellisen jalustan alle.
Enimmäiskuormitettavuus (staattinen) rakenneosaa kohden	400 kg
Mitat	Kierre: M12
Säättöalue	55 - 125 mm
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	2.16
Bruttopaino	2.44
Tullitariffinimike	73181900
EAN	4028177034020
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003