

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2899.200

Leikattava läpivientitulppa

Osavaltio: 2.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2899.200 - Leikattava läpivientitulppa 1,5-4,5 mm seinävahvuuksille

Läpivientiholkki leikataan kaapelin halkaisijan mukaiseksi.



ominaisuudet

Tilausno	SZ 2899.200
Tuotekuvaus	Läpivientiholkki leikataan kaapelin halkaisijan mukaiseksi.
Käyttöalueet	1,5-4,5 mm seinävahvuuksille
Materiaali	Tiiviste/vaippa: termoplastinen elastomeeri
Mitat	Kierre: M20
seinän paksuudelle (maks.)	1,5 - 4,5 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 54, kun kaapeliläpivienti on tehty huolellisesti.
Kaapelin läpimitalle	5 - 16 mm
Pakkausyksikkö	100 kpl
Nettopaino	0,2 kg
Bruttopaino	0,252 kg
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC000879
ETIM 8	EC000879
ECLASS 8.0	27069216

ominaisuudet

Tuotekuvaus

SZ porrastettu kaulus, seinämän paksuudelle 1,5 - 4,5 mm, reiälle M20, kaapelin halkaisijalle 5-16 mm