

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2899.400

Leikattava läpivientitulppa

Osavaltio: 29.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2899.400 - Leikattava läpivientitulppa 1,5-4,5 mm seinävahvuuksille

Läpivientiholkki leikataan kaapelin halkaisijan mukaiseksi.



ominaisuudet

Tilausno	SZ 2899.400
Tuotekuvaus	Läpivientiholkki leikataan kaapelin halkaisijan mukaiseksi.
Käyttöalueet	1,5-4,5 mm seinävahvuuksille
Materiaali	Tiiviste/vaippa: termoplastinen elastomeeri
Mitat	Kierre: M40
seinän paksuudelle (maks.)	1,5 - 4,5 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 54, kun kaapeliläpivienti on tehty huolellisesti.
Kaapelin läpimitalle	13 - 34 mm
Pakkausyksikkö	20 kpl
Nettopaino	0,14 kg
Bruttopaino	0,155 kg
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC000879
ETIM 8	EC000879
ECLASS 8.0	27069216
Tuotekuvaus	SZ läpivientitulppa M40 20kpl