

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3052.000 Virtakiskopitimiin

Osavaltio: 15.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3052.000 - Virtakiskopitimiin

Virtakiskojärjestelmille 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).



ominaisuudet

Tilausno	SV 3052.000
Materiaali	Lasikuituvahvisteinen, kestämuovi polyesteri (PBT) Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Napojen määrä	3-nap. 185 mm
Sopii virtakiskoille	50 x 10 60 x 10 80 x 10
Nimellisvirta maks.	1 600 A
Ohje tilausnumerosta	Virtakiskopitimen peruselementtiä voidaan käyttää myös 1-vaiheisena pitimenä.
Mitat	Leveys: 24 mm Korkeus: 515 mm Syvyys: 51 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	1,26 kg
Bruttopaino	1,338 kg
Tullitariffinimike	85369010

ominaisuudet

ETIM 9	EC001166
ETIM 8	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Tuotekuvaus	Kiskonpidin 3-napainen 1600A 2kpl

Hyväksynät

Hyväksynät	ABS
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK