

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3055.000 Virtakiskopitimiin

Osavaltio: 15.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3055.000 - Virtakiskopitimiin

Virtakiskojärjestelmille 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).



ominaisuudet

Tilausno	SV 3055.000
Materiaali	Lasikuituvahvisteinen, kestämuovi polyesteri (PBT) Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Napojen määrä	3-nap. 150 mm
Sopii virtakiskoille	60 x 10 80 x 10
Nimellisvirta maks.	2 500 A
Mitat	Leveys: 30 mm Korkeus: 420 mm Syvyys: 160 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	4,16 kg
Bruttopaino	4,503 kg
Tullitariffinimike	85469010
ETIM 9	EC001166
ETIM 8	EC001166

ominaisuudet

ECLASS 8.0	27400607
Tuotekuvaus	Kiskonpidin 2 kpl

Hyväksynät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	---