

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3057.000 Virtakiskopitimiin

Osavaltio: 21.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3057.000 - Virtakiskopitimiin

Virtakiskojärjestelmille 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).



ominaisuudet

Tilausno	SV 3057.000
Materiaali	Lasikuituvahvisteinen, kestmuovi polyesteri (PBT) Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Napojen määrä	3-nap. 150 mm
Sopii virtakiskoille	60 x 10 80 x 10 100 x 10
Nimellisvirta maks.	3 000 A
Mitat	Leveys: 30 mm Korkeus: 420 mm Syvyys: 170 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	4,496 kg
Bruttopaino	4,695 kg
Tullitariffinimike	85469010
ETIM 9	EC001166
ETIM 8	EC001166

ominaisuudet

ECLASS 8.0

27400607

Tuotekuvaus

Kiskonpidin 3-napainen 3000A 2kpl

Hyväksynät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK