

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3073.000 Virtakiskopitimiin

Osavaltio: 18.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3073.000 - Virtakiskopitimiin

Virtakiskojärjestelmille 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).



ominaisuudet

Tilausno	SV 3073.000
Materiaali	Lasikuituvahvisteinen, kestmuovi polyesteri (PBT) Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Napojen määrä	3-nap. 100 mm
Sopii virtakiskoille	30 x 10 40 x 10 50 x 10 60 x 10
Nimellisvirta maks.	1 250 A
Mitat	Leveys: 22 mm Korkeus: 320 mm Syvyys: 70 mm
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	1,612 kg
Bruttopaino	1,83 kg
Tullitariffinimike	85469010
ETIM 9	EC001166

ominaisuudet

ETIM 8	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Tuotekuvaus	Kiskonpidin 4 kpl

Hyväksynät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	---