

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3087.000 Peitekannet

Osavaltio 25.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3087.000 - Peitekannet

Johdin- ja levyliittimille.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 3087.000
Tuotekuvaus	Johdin- ja levyliittimiin.
Materiaali	ABS Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Height when mounted on 60 mm busbar systems	230 mm
Height when mounted on 100 mm busbar systems	325 mm
Ohje	3-napaisiin järjestelmiin 60/100 mm kiskovälillä keskeltä keskelle. Soveltuu vain ilman kaukalopohjaa oleviin järjestelmiin. Kaukalopohjalla varustetuissa järjestelmissä peitekannet on lyhennettävä mekaanisesti
Mitat	Leveys: 100 mm Syvyys: 80 mm
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	1,2 kg
Bruttopaino	1,384 kg
Tullitariffinimike	85472000
ETIM 9	EC000775
ETIM 8	EC000775
ECLASS 8.0	27142414
Tuotekuvaus	Peitelevy 100mm 4kpl