

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3088.000 Peitekannet

Osavaltio 7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3088.000 - Peitekannet

Johdin- ja levyliittimille.

ominaisuudet

| | |
|--|--|
| Tilausno | SV 3088.000 |
| Tuotekuvaus | Johdin- ja levyliittimiin. |
| Materiaali | ABS Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset |
| Väri | RAL 7035 |
| Height when mounted on 60 mm busbar systems | 230 mm |
| Height when mounted on 100 mm busbar systems | 325 mm |
| Ohje | 3-napaisiin järjestelmiin 60/100 mm kiskovälillä keskeltä keskelle. Soveltuu vain ilman kaukalopohjaa oleviin järjestelmiin. Kaukalopohjalla varustetuissa järjestelmissä peitekannet on lyhennettävä mekaanisesti |
| Mitat | Leveys: 200 mm Syvyys: 80 mm |
| Pakkausyksikkö | 4 kpl |
| Nettopaino | 1,76 kg |
| Bruttopaino | 2,038 kg |
| Tullitariffinimike | 85472000 |
| ETIM 9 | EC000775 |
| ETIM 8 | EC000775 |
| ECLASS 8.0 | 27142414 |
| Tuotekuvaus | SV RiLine60 peitelevy, LS=200x80 mm, K=230-325 mm, 4 kpl |