

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3105.350

# Kytkäkaapin lämmitin

Osavaltio: 3.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3105.350 - KytKentäkaapin lämmitin ilman tuuletinta

KytKentäkaapin lämmittimet rajoittavat suhteellista kosteutta, estävät kastepistelämpötilan alituksen sekä ehkäisevät kondenssiveden muodostumista. Ennaltaehkäisee korroosion tai sähköisen oikosulun aiheuttamia vahinkoja. Tämä versio on ilman tuuletinta. Jatkuva lämmitysteho 10–150 W.



## ominaisuudet

|             |   |
|-------------|---|
| Tilausnro   | SK 3105.350   |
| Tuotekuvaus | Suhteellisen ilmankosteuden säätelyyn tarkoitettut kytkentäkaapin lämmitykset estävät kastepisteen alituksen ja siten kondenssiveden muodostumisen kytkentäkaappiin. Korroosion tai sähköisen oikosulun aiheuttamat välilliset vahingot vältetään.  |
| Materiaali  | Alumiini, eloksoitu   |
| Toimitus    | PTC-lämmitin<br>Pikaliittimet<br>Kiinnitystarvikkeet  |
| Ohje        | Tarkkaan kytkentäkaapin lämpötilansäätöön suositellaan termostaattia<br>Jotta rakenteisiin ei pääsisi syntymään kosteutta, suositellaan lämmityksen säätöön hygrostaattia<br>Suurikokoisissa kytkentäkaapeissa lämpö jakautuu tasaisemmin, jos käytetään useampia pienempitehoisia lämmittämiä. |

# ominaisuudet

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Ohje tilausnumerosta                  | Käyttö on mahdollista -40 °C:n käyttölämpötilassa. Saat pyynnöstä valmistajan vakuutuksen.<br>Erikoisjännitteet kysyttäessä. Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. |
| Jatkuva lämmitysteho, 10 °C           | 63 W - 75 W  |
| Nimelliskäyttöjännite                 | 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| Mitat                                 | Leveys: 64 mm<br>Korkeus: 230 mm<br>Syvyys: 56 mm  |
| Sulake                                | Sulakeautomaatti/lankasulake: 4 A  |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 20  |
| Suojausluokka                         | II (suojaeristetty)  |
| Käyttölämpötila-alue                  | -33 °C...65 °C   |
| Pakkausyksikkö                        | 1 kpl  |
| Nettopaino                            | 0,59 kg  |
| Bruttopaino                           | 0,62 kg  |
| Tullitariffinimike                    | 85162999   |
| ETIM 9                                | EC000737   |
| ETIM 8                                | EC000737   |
| ECLASS 8.0                            | 27180710   |
| Tuotekuvaus                           | Lämmitin 63-75W 110-240VAC   |

## Hyväksynät

|            |   |
|------------|---|
| Hyväksynät | CSA<br>UR + C-UR (recognized)                                   |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus<br>Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |