

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3105.370

Kytöntäkaapin lämmitin

Osavaltio: 31.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3105.370 - KytKentäkaapin lämmitin ilman tuuletinta

KytKentäkaapin lämmitimet rajoittavat suhteellista kosteutta, estävät kastepistelämpötilan alituksen sekä ehkäisevät kondenssiveden muodostumista. Ennaltaehkäisee korroosion tai sähköisen oikosulun aiheuttamia vahinkoja. Tämä versio on ilman tuuletinta. Jatkuva lämmitysteho 10–150 W.



ominaisuudet

| | |
|-------------|---|
| Tilausno | SK 3105.370 |
| Tuotekuvaus | Suhteellisen ilmankosteuden säätelyyn tarkoitettujen kytkentäkaapin lämmitykset estävät kastepisteen alituksen ja siten kondenssiveden muodostumisen kytkentäkaappiin. Korroosion tai sähköisen oikosulun aiheuttamat välilliset vahingot vältetään. |
| Materiaali | Alumiini, eloksoitu |
| Toimitus | PTC-lämmitin Pikaliittimet Kiinnitystarvikkeet |
| Ohje | Tarkkaan kytkentäkaapin lämpötilansäätöön suositellaan termostaattia Jotta rakenteisiin ei pääsisi syntymään kosteutta, suositellaan lämmityksen säätöön hygrostaattia Suurikokoisissa kytkentäkaapeissa lämpö jakautuu tasaisemmin, jos käytetään useampia pienempitehoisia lämmittimiä. |

ominaisuudet

| | |
|---------------------------------------|--|
| Ohje tilausnumerosta | Käyttö on mahdollista -40 °C:n käyttölämpötilassa. Saat pyynnöstä valmistajan vakuutuksen. Erikoisjännitteet kysyttäessä. Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. |
| Jatkuva lämmitysteho, 10 °C | 130 W - 150 W |
| Nimelliskäyttöjännite | 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Mitat | Leveys: 90 mm Korkeus: 180 mm Syvyys: 75 mm |
| Sulake | Sulakeautomaatti/lankasulake: 4 A |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 20 |
| Suojausluokka | II (suojaeristetty) |
| Käyttölämpötila-alue | -33 °C...65 °C |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 0,85 kg |
| Bruttopaino | 0,935 kg |
| Tullitariffinimike | 85162999 |
| ETIM 9 | EC000737 |
| ETIM 8 | EC000737 |
| ECLASS 8.0 | 27180710 |
| Tuotekuvaus | Lämmitin 130-150W 110-240VAC |

Hyväksynät

| | |
|------------|---|
| Hyväksynät | CSA UR + C-UR (recognized) |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |