

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3105.410

Kytikäkaapin lämmitin

Osavaltio: 8.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3105.410 - Kytkentäkaapin lämmitin tuulettimella

Kytkentäkaapin lämmittimet rajoittavat suhteellista kosteutta, estävät kastepistelämpötilan alituksen sekä ehkäisevät kondenssiveden muodostumista. Ennaltaehkäisee korroosion tai sähköisen oikosulun aiheuttamia vahinkoja. Tämä versio on varustettu tuulettimella. Jatkuva lämmitysteho 235–800 W.



ominaisuudet

Tilausnro	SK 3105.410
Tuotekuvaus	Suhteellisen ilmankosteuden säätelyyn tarkoitettut kytkentäkaapin lämmitykset estävät kastepisteen alituksen ja siten kondenssiveden muodostumisen kytkentäkaappiin. Korroosion tai sähköisen oikosulun aiheuttamat välilliset vahingot vältetään.
Materiaali	Alumiini, eloksoitu
Toimitus	PTC-lämmitys ja tuuletin Kiinnitystarvikkeet
Jatkuva lämmitysteho	Jatkuva lämmitysteho tuulettimella
Tuuletin integroitu	Joo
Ohje	Tarkkaan kytkentäkaapin lämpötilansäätöön suositellaan termostaattia Jotta rakenteisiin ei pääsisi syntymään kosteutta, suositellaan lämmityksen säätöön hygrostaattia Suurikokoisissa kytkentäkaapeissa lämpö jakautuu tasaisemmin, jos käytetään useampia pienempitehoisia lämmittimiä.

ominaisuudet

Ohje tilausnumerosta	Käyttö on mahdollista -40 °C:n käyttölämpötilassa. Saat pyynnöstä valmistajan vakuutuksen.
Jatkuva lämmitysteho, 10 °C	235 W - 250 W
Nimelliskäyttöjännite	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mitat	Leveys: 103 mm Korkeus: 200 mm Syvyys: 103 mm
Sulake	Sulakeautomaatti/lankasulake: 4 A
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 20
Suojausluokka	II (suojaeristetty)
Käyttölämpötila-alue	-33 °C...65 °C
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,943 kg
Bruttopaino	1,187 kg
Tullitariffinimike	85162999
ETIM 9	EC000737
ETIM 8	EC000737
ECLASS 8.0	27180710
Tuotekuvaus	SK Lämmitin 250W tuulettimella 110V

Hyväksynät

Hyväksynät	CSA UR + C-UR (recognized)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK