

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3105.430

# Kytikäkaapin lämmitin

Osavaltio: 5.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3105.430 - KytKentäkaapin lämmitin tuulettimella

KytKentäkaapin lämmittimet rajoittavat suhteellista kosteutta, estävät kastepistelämpötilan alituksen sekä ehkäisevät kondenssiveden muodostumista. Ennaltaehkäisee korroosion tai sähköisen oikosulun aiheuttamia vahinkoja. Tämä versio on varustettu tuulettimella. Jatkuva lämmitysteho 235–800 W.



## ominaisuudet

|                      |   |
|----------------------|---|
| Tilausnro            | SK 3105.430   |
| Tuotekuvaus          | Suhteellisen ilmankosteuden säätelyyn tarkoitettujen kytkentäkaapin lämmitykset estävät kastepisteen alituksen ja siten kondenssiveden muodostumisen kytkentäkaapiin. Korroosion tai sähköisen oikosulun aiheuttamat välilliset vahingot vältetään.   |
| Materiaali           | Alumiini, eloksoitu   |
| Toimitus             | PTC-lämmitys ja tuuletin<br>Kiinnitystarvikkeet   |
| Jatkuva lämmitysteho | Jatkuva lämmitysteho tuulettimella  |
| Tuuletin integroitu  | Joo   |
| Ohje                 | Tarkkaan kytkentäkaapin lämpötilansäätöön suositellaan termostaattia<br>Jotta rakenteisiin ei pääsisi syntymään kosteutta, suositellaan lämmityksen säätöön hygrostaattia<br>Suurikokoisissa kytkentäkaapeissa lämpö jakautuu tasaisemmin, jos käytetään useampia pienempitehoisia lämmittimiä. |

# ominaisuudet

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Ohje tilausnumerosta                  | Käyttö on mahdollista -40 °C:n käyttölämpötilassa. Saat pyynnöstä valmistajan vakuutuksen. |
| Jatkuva lämmitysteho, 10 °C           | 710 W - 800 W  |
| Nimelliskäyttöjännite                 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| Mitat                                 | Leveys: 103 mm<br>Korkeus: 200 mm<br>Syvyys: 103 mm  |
| Sulake                                | Sulakeautomaatti/lankasulake: 10 A   |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 20  |
| Suojausluokka                         | II (suojaeristetty)  |
| Käyttölämpötila-alue                  | -33 °C...65 °C   |
| Pakkausyksikkö                        | 1 kpl  |
| Nettopaino                            | 0,957 kg   |
| Bruttopaino                           | 1,214 kg   |
| Tullitariffinimike                    | 85162999   |
| ETIM 9                                | EC000737   |
| ETIM 8                                | EC000737   |
| ECLASS 8.0                            | 27180710   |
| Tuotekuvaus                           | SK Lämmitin 800W tuulettimella 110V  |

# Hyväksynät

|            |   |
|------------|---|
| Hyväksynät | CSA<br>UR + C-UR (recognized)                                   |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus<br>Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |