

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3108.024

Kytentäkaapin sisätuuletin

Osavaltio: 8.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3108.024 - Kytkenäkaapin sisätuuletin

Lämpötaskujen välttämiseen kytkenäkaapissa ja tehostamaan aktiivisten ilmastointikomponenttien ilmanohjausta.



ominaisuudet

Tilausno	SK 3108.024
Tuotokuvaus	Estämään lämpötaskujen syntymistä ja kytkenäkaapin aktiivisten ilmastointikomponenttien ilmanohjauksen tukemiseen. Säädettävissä kahden akselin suhteen. Kiinnitys runkoprofiiliin. Useampi tuuletin voidaan ketjuttaa pikaliitinlistan avulla.
Toimitus	Täysin liitännävalmis yksikkö aksiaalituulettimella Lukittava kääntölaite Kiinnitystarvikkeet
Nimelliskäyttöjännite	24 V (DC)
Nimellisteho Pel	DC: 3,5 W
Nimellisvirta maks.	DC: 0,15 A
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,8 kg
Bruttopaino	0,978 kg
Tullitariffinimike	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320

ominaisuudet

ECLASS 8.0

27180716

Tuotekuvaus

Kotelon sisäinen tuuletin, 3,5 W, 24 V (DC)

Hyväksynät

Selitykset

Vaativuudenmukaisuusvakuutus