

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3108.100

Kytkäkaapin sisätuuletin

Osavaltio: 28.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3108.100 - Kytkenäkaapin sisätuuletin

Lämpötaskujen välttämiseen kytkentäkaapissa ja tehostamaan aktiivisten ilmastointikomponenttien ilmanohjausta.



ominaisuudet

Tilausnro	SK 3108.100
Tuotekuvaus	Estämään lämpötaskujen syntymistä ja kytkentäkaapin aktiivisten ilmastointikomponenttien ilmanohjauksen tukemiseen. Säädettävissä kahden akselin suhteen. Kiinnitys runkoprofiiliin. Useampi tuuletin voidaan ketjuttaa pikaliitinlistan avulla.
Toimitus	Täysin liitännävalmis yksikkö aksiaalituulettimella Lukittava kääntölaite Kiinnitystarvikkeet
Nimelliskäyttöjännite	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisteho Pel	50 Hz:ssä: 19 W 60 Hz:ssä: 18 W
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 0,12 A 60 Hz:ssä: 0,11 A
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,94 kg
Bruttopaino	1,126 kg
Tullitariffinimike	84145915
ETIM 9	EC000320

ominaisuudet

ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Tuotekuvaus	Sisätuuletin 230V

Hyväksynät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
------------	------------------------------
