

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3110.000 Termostaatti

Osavaltio: 1.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3110.000 - Termostaatti KytKentäkaapin sisälämpötilan säädin

Lämpötilansäädin soveltuu erityisesti tuulettimien, lämmittimien ja lämmönvaihtimien ohjaukseen, mutta myös hälyttimeksi kytKentäkaapin sisälämpötilan valvontaan.

ominaisuudet

Tilausnro	SK 3110.000
Tuotekuvaus	Tämä lämpötilan säädin soveltuu erityisesti tuulettimien, lämmittimien ja lämmönvaihtimien ohjaukseen, mutta myös hälyttimeksi kytKentäkaapin sisälämpötilan valvontaan.
Hyödyt	Aikaa säästävä liitäntäteknikka: liitinkisko, jossa ruuvi kiinnitys ulkoa päin. Joustava asennus pysty- tai vaakasuoriin 35 mm kannatinkiskoihin EN 50 022 mukaan sekä pikakiinnitys kaappiprofiiliin tai asennuslevylle mukana seuraavan adapterin avulla
Tekniset tiedot	Kaksoismetallianturi lämpötunnistimena, terminen takaisinkytkentä. Kosketin: 1-napainen vaihtokosketin jaksottaiseen ohjaukseen. Sallittu koskettimen kuormitus: Lk. 5 – 3 (lämm.) AC 10 (4) A (induktiivinen kuormitus $\cos \varphi = 0,6$)/Kl. 5 – 4 (jäähdytys): AC 5 (4) A (induktiivinen kuormitus $\cos \varphi = 0,6$)/DC = maks. 30 W KytKentähystereesi: noin $1 \text{ K} \pm 0,8 \text{ K}$
Väri	RAL 7035
Pakkausyksikkö	1 kpl
Mitat	Leveys: 71 mm Korkeus: 71 mm Syvyys: 33,5 mm
Säätöalue	5 °C...60 °C
Nimelliskäyttöjännite	24 V - 230 V, 1~ 24 V - 60 V (DC)
Nettopaino	0,095 kg
Bruttopaino	0,12 kg

ominaisuudet

Tullitariffinimike	90321020
ETIM 9	EC004587
ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210707
Tuotekuvaus	Kotelon sisäinen termostaatti, 24-230 V, 1~, 24-60 V (DC), väri RAL 7035, WHD: 71 x 71 x 33,5 mm

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed) VDE
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK