

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3110.000 Termostaatti

Osavaltio: 9.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3110.000 - Termostaatti KytKentäkaapin sisälämpötilan säädin

Lämpötilansäädin soveltuu erityisesti tuulettimien, lämmittimien ja lämmönvaihtimien ohjaukseen, mutta myös hälyttimeksi kytkentäkaapin sisälämpötilan valvontaan.

## ominaisuudet

Tilausnro	SK 3110.000
Tuotekuvaus	Tämä lämpötilan säädin soveltuu erityisesti tuulettimien, lämmittimien ja lämmönvaihtimien ohjaukseen, mutta myös hälyttimeksi kytkentäkaapin sisälämpötilan valvontaan.
Hyödyt	Aikaa säästävä liitäntäteknikka: liitinkisko, jossa ruuvi kiinnitys ulkoa päin. Joustava asennus pysty- tai vaakasuoriin 35 mm kannatinkiskoihin EN 50 022 mukaan sekä pikakiinnitys kaappiprofiiliin tai asennuslevylle mukana seuraavan adapterin avulla
Tekniset tiedot	Kaksoismetallianturi lämpötunnistimena, terminen takaisinkytkentä. Kosketin: 1-napainen vaihtokosketin jaksottaiseen ohjaukseen. Sallittu koskettimen kuormitus: Lk. 5 – 3 (lämm.) AC 10 (4) A (induktiivinen kuormitus $\cos \varphi = 0,6$ )/Kl. 5 – 4 (jäähdytys): AC 5 (4) A (induktiivinen kuormitus $\cos \varphi = 0,6$ )/DC = maks. 30 W KytKentähystereesi: noin $1 \text{ K} \pm 0,8 \text{ K}$
Väri	RAL 7035
Pakkausyksikkö	1 kpl
Mitat	Leveys: 71 mm Korkeus: 71 mm Syvyys: 33,5 mm
Säätöalue	5 °C...60 °C
Nimelliskäyttöjännite	24 V - 230 V, 1~ 24 V - 60 V (DC)
Nettopaino	0,095 kg
Bruttopaino	0,12 kg

## ominaisuudet

---

Tullitariffinimike	90321020
ETIM 9	EC004587
ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210707
Tuotekuvaus	Termostaatti 24/48/60VDC 24-230VAC

---

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	UL + C-UL (listed) VDE
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK

---