

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3114.200**

**Digitaalinen kytkentäkaapin  
sisälämpötilan näyttö ja säädin**

Osavaltio: 4.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3114.200 - Digitaalinen kytkentäkaapin sisälämpötilan näyttö ja säädin

Asennetaan kytkentäkaapin oveen tai seinään.

## ominaisuudet

Tilausnro	SK 3114.200
Tuotekuvaus	Asennetaan kytkentäkaapin oveen tai seinään.
Tekniset tiedot	Kolmimerkkinen 7-segmenttinäyttö Vaihdettavissa °C/°F 1800 mm pitkällä NTC-anturilla Kaksi relelähtöä vaihto- ja sulkeutuviksi koskettimiksi (maks. kuormitettavuus 230 V, 6 A) Vapaasti valittava hystereesialue
Väri	RAL 7035
Pakkausyksikkö	1 kpl
Käyttölämpötila-alue	0 °C...50 °C
Säätöalue	5 °C...55 °C
Nimelliskäyttöjännite	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 24 V - 60 V (DC)
Varastointilämpötila-alue	-20 °C...70 °C
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 54
Nettopaino	0,258 kg
Bruttopaino	0,259 kg
Tullitariffinimike	90321020
ETIM 9	EC004587
ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210707
Tuotekuvaus	Termostaatti digit. 100-230VAC-24-60VD

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

UR

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK