

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3118.000

Hygrostaatti

Osavaltio: 2.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3118.000 - Hygrostaatti

Käynnistää lämmityksen tai tuulettimen, kun säädetty suhteellinen kosteus ylittyy kytkentäkaapissa. Lämpötila pidetään riittävän korkealla, jotta kastepiste ei ylitä ja näin vältetään kosteuden kondensoituminen kaapin pinnoille tai komponentteihin.

ominaisuudet

Tilausno	SK 3118.000
Tuotekuvaus	Käynnistää lämmityksen tai tuulettimen, kun säädetty suhteellinen kosteus ylittyy kytkentäkaapissa. Suhteellinen kosteus nostetaan kastepisteen yläpuolelle ja näin vältetään kosteuden kondensoituminen kaapin rakenteisiin tai elektronisiin komponentteihin.
Hyödyt	Aikaa säästävä liitäntäteknikka: liitinkisko, jossa ruuvikiinnitys ulkoa päin. Joustava asennus pysty- tai vaakasuoriin 35 mm kannatinkiskoihin EN 50 022 mukaan sekä pikakiinnitys kaappiprofiiliin tai asennuslevylle mukana seuraavan adapterin avulla
Tekniset tiedot	Kosketin: 1-napainen vaihtokosketin jaksottaiseen ohjaukseen. Sallittu koskettimen kuormitus: AC ~ 5 (0,2) A (induktiivinen kuormitus $\cos \varphi = 0,6$) / DC = maks. 20 W Säätöalue: 50–100 % suht. kost. Kytkevähystereesi: noin 4 %
Väri	RAL 7035
Pakkausyksikkö	1 kpl
Mitat	Leveys: 71 mm Korkeus: 71 mm Syvyys: 33,5 mm
Nimelliskäyttöjännite	24 V - 250 V, 1~ 24–48 V (DC)
Nettopaino	0,095 kg
Bruttopaino	0,104 kg
Tullitariffinimike	90321080

ominaisuudet

ETIM 9	EC004587
ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210708
Tuotekuvaus	Hygrostat, 24-250 V, 1~, 24-48 V (DC), väri RAL 7035, BHD: 71 x 71 x 33,5 mm

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
