

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3120.200 Nopeudensäädin

Osavaltio: 27.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3120.200 - Nopeudensäädin Suodatintuulettimiin ja ilma-ilma-lämmönvaihtimiin

Nopeudensäätö lämpötilan perusteella vähentää melua ja säästää energiaa osakuormakäytössä.

## ominaisuudet

Tilausnro	SK 3120.200
Tuotekuvaus	Nopeudensäätö lämpötilan perusteella vähentää melua ja säästää energiaa osakuormakäytössä.
Tekniset tiedot	Asennus 35 mm kannatinkiskoon EN 50 022 Jännitteensäätö mikroprosessorilla Maks. tuuletinteho 300 W tai 2 A
Toimitus	Nopeudensäädin NTC-anturi, pituus 1,80 m
Pakkausyksikkö	1 kpl
Kierrosluku	100 %
Ohje	Sopii vain 1-vaiheisiin AC-moottoreihin tai -laitteisiin. Ei sovi EC-moottoreille.
Mitat	Leveys: 105 mm Korkeus: 90,5 mm Syvyys: 60,2 mm
Säätöalue	20 °C...55 °C
Nimelliskäyttöjännite	100 V - 230 V
Nettopaino	0,359 kg
Bruttopaino	0,39 kg
Tullitariffinimike	90321020
ETIM 9	EC000256
ETIM 8	EC000256
ECLASS 8.0	27142320

# ominaisuudet

---

Tuotekuvaus

Nopeudensäätöyksikkö , suodatintuulettimille ja ilma/  
ilmalämmönsiirtimelle, 100 - 230 V, WHD: 105 x 90,5 x 60,2 mm

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

UR

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus  
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK