

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3124.010 Verkon kuristin

Osavaltio: 2.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3124.010 - Verkon kuristin Seinään asennettava Blue e+ Dynamic -jäähdytin

Verkon kuristin, joka täyttää EMC-standardin DNV-CG-0339 luokan A vaatimukset.

ominaisuudet

Tilausnro	SK 3124.010
Pakkausyksikkö	1 kpl
Sopii tilausnumerolle	3184.837 3185.837 3186.937 3187.937
Mitat	Leveys: 40 mm Korkeus: 44 mm Pituus: 76 mm
Käyttölämpötila-alue	0 °C...85 °C
Nimelliskäyttöjännite	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 00
Nettopaino	0,3 kg
Bruttopaino	0,382 kg
Tullitariffinimike	85059090
Tuotekuvaus	SK-verkkokuristin, Blue e+ Dynamic -seinäjäähdyttimelle, 230 V, 1~, 50/60 Hz