

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3127.100

Ilma-ilmä-lämmönvaihtimet TopTherm

Osavaltio: 5.3.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3127.100 - Ilma-ilma-lämmönvaihtimet TopTherm seinäasennus, säädöllä

Täysin liitántävalmis, seinäasennettava lämmönvaihdinyksikkö säätimellä ja digitaalisella lämpötilanäytöllä.

ominaisuudet

Tilausnro	SK 3127.100
Rakenne	seinäasennus
Tuotekuvaus	Ilma-/ilma-lämmönvaihtimet sopivat erityisesti aggressiivisiin ympäristöolosuhteisiin, sillä sisä- ja ulkokierron ilmakiertopiirit ovat täysin toisistaan erilliset.
Väri	RAL 7035
Toimitus	Täydellinen, liitántävalmis yksikkö. Pistokeliitántäinen riviliitin Potentialivapaa yllilämpötilan vikailmoituskosketin Porausmalli Kiinnitystarvikkeet
Ominaisteho	30 W/K
Ilmamäärä (vapaa puhallus)	Ulkokierto, 50 Hz: 480 m ³ /h Ulkokierto, 60 Hz: 525 m ³ /h Sisäkierto, 50 Hz: 480 m ³ /h Sisäkierto, 60 Hz: 525 m ³ /h
Nimelliskäyttöjännite	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 0,56 A 60 Hz:ssä: 0,68 A
Mitat	Leveys: 400 mm Korkeus: 950 mm Syvyys: 205 mm
Sulake	Sulakeautomaatti/lankasulake: 2 A
Lämpötilan säätö	Elektroninen säätö digitaalinäytöllä (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue	-5 °C...55 °C

ominaisuudet

Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	Sisäkierto IP 54 Ulkokierto IP 34
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	18,413 kg
Bruttopaino	19,382 kg
Tullitariffinimike	84158300
ETIM 9	EC002514
ETIM 8	EC002514
ECLASS 8.0	27180711
Tuotekuvaus	Ilma-ilma lämmönvaihdin 30W/K

Hyväksynät

Hyväksynät	UR + C-UR (recognized)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK