

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3130.100

Ilma-ilma-lämmönvaihtimet TopTherm

Osavaltio: 10.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3130.100 - Ilma-ilma-lämmönvaihtimet TopTherm seinäasennus, säädöllä

Täysin liitäntävalmis, seinäasennettava lämmönvaihdinyksikkö säätimellä ja digitaalisella lämpötilanäytöllä.

ominaisuudet

Tilausnro	SK 3130.100
Rakenne	seinäasennus
Tuotekuvaus	Ilma-/ilma-lämmönvaihtimet sopivat erityisesti aggressiivisiin ympäristöolosuhteisiin, sillä sisä- ja ulkokierron ilmakiertopiirit ovat täysin toisistaan erilliset.
Väri	RAL 7035
Toimitus	Täydellinen, liitäntävalmis yksikkö. Pistokeliitännäinen riviliitin Potentialivapaa yllilämpötilan vikailmoituskosketin Porausmalli Kiinnitystarvikkeet
Ominaisteho	90 W/K
Ilmamäärä (vapaa puhallus)	Ulkokierto, 50 Hz: 850 m ³ /h Ulkokierto, 60 Hz: 945 m ³ /h Sisäkierto, 50 Hz: 850 m ³ /h Sisäkierto, 60 Hz: 945 m ³ /h
Nimelliskäyttöjännite	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 1,35 A 60 Hz:ssä: 1,8 A
Mitat	Leveys: 400 mm Korkeus: 1.580 mm Syvyys: 215 mm
Sulake	Sulakeautomaatti/lankasulake: 4 A
Lämpötilan säätö	Elektroninen säätö digitaalinäytöllä (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue	-5 °C...55 °C

ominaisuudet

Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	Sisäkierto IP 54 Ulkokierto IP 34
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	37,05 kg
Bruttopaino	39 kg
Tullitariffinimike	84158300
ETIM 9	EC002514
ETIM 8	EC002514
ECLASS 8.0	27180711
Tuotekuvaus	Ilma/ilmalämmönvaihdin TopTherm, seinäasennettava säätimellä, 90 W/K, 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 400 x 1580 x 215 mm

Hyväksynät

Hyväksynät	UR + C-UR (recognized)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK