


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3138.000

## Kattotuulettimet, kattoilmanvaihto

Osavaltio: 5.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3138.000 - Kattotuulettimet, kattoilmanvaihto

Uusi kattotuulettinsukupolvi sopii kaikkiin kokoihin: kaikille teholuokille tarvitaan vain yksi asennusleikkaus, tarjoaa hyvää tehokkuutta ilmavirtauksen ja vähäisen painehävikin ansiosta, innovatiivinen liitinkiinnitys mahdollistaa korkean suojausluokan IP54.



## ominaisuudet

Tilausnro	SK 3138.000
Rakenne	kattoasennus
Tuotekuvaus	Kattotuuletin, jossa korkea suojaustapa ja joustava asennus sisältä tai ulkoa päin.
Väri	RAL 7035
Toimitus	Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. poimusuodattimen
Tuuletin	ilman tuuletinmoottoria
Mitat	Leveys: 400 mm Korkeus: 133 mm Syvyys: 400 mm
Asennussyvyys	27,5 mm
Asennusaukotus	Aukon leveys: 258 mm Aukon syvyys: 258 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 21 ilman suodatinmattoa IP 54 sis. poimusuodattimen
Kotelointiluokka NEMA	NEMA 12

# ominaisuudet

---

Ohje	Kotelointiluokan nostamiseksi arvoon IP 55 voidaan valinnaisesti asentaa kuitusuodatin (katso Lisävarusteet). Energiatehokkuuden parantamista ja laitteen käyttöiän nostamista varten suositellaan lämpötilansäätimen tai -näytön asennusta.
Käyttölämpötila-alue	-20 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue	-40 °C...70 °C
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	3,2 kg
Bruttopaino	3,5 kg
Tullitariffinimike	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Tuotekuvaus	SK Kattotuuletin

# Hyväksynät

---

Hyväksynät	CSA UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK