

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3140.140

Kattotuulettimet, kattoilmanvaihto

Osavaltio: 28.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3140.140 - Kattotuulettimet, kattoilmanvaihto

Uusi kattotuulettinsukupolvi sopii kaikkiin kokoihin: kaikille teholuokille tarvitaan vain yksi asennusleikkaus, tarjoaa hyvää tehokkuutta ilmavirtauksen ja vähäisen painehävikin ansiosta, innovatiivinen liitinkiinnitys mahdollistaa korkean suojausluokan IP54.



ominaisuudet

| | |
|--|---|
| Tilausnro | SK 3140.140 |
| Rakenne | kattoasennus |
| Tuotekuvaus | Kattotuuletin, jossa korkea suojaustapa ja joustava asennus sisältä tai ulkoa päin. |
| Väri | RAL 7035 |
| Toimitus | Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. poimusuodattimen |
| Tuuletin | Säteittäinen, vaihtovirtamoottori |
| Ilmateho vapaasti puhaltava (poimusuodatin) | 50 Hz:ssä: 800 m ³ /h 60 Hz:ssä: 853 m ³ /h |
| Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat | 1 x 3243300: 575/600 m ³ /h |
| Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat | 1 x 3243300: 555/565 m ³ /h 2 x 3243300: 660/685 m ³ /h |
| Ilmateho vapaasti puhaltava (ilman suodatinmattoja) | 50 Hz:ssä: 863 m ³ /h 60 Hz:ssä: 942 m ³ /h |

ominaisuudet

| | |
|---------------------------------------|---|
| Nimelliskäyttöjännite | 380 V - 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz 400 V - 480 V, 3~, 60 Hz |
| Nimellisteho Pel | 50 Hz:ssä: 98 W 60 Hz:ssä: 130 W |
| Nimellisvirta maks. | 50 Hz:ssä: 0,17 A 60 Hz:ssä: 0,2 A |
| Mitat | Leveys: 400 mm Korkeus: 133 mm Syvyys: 400 mm |
| Asennussyvyys | 34,6 mm |
| Asennusaukotus | Aukon leveys: 258 mm Aukon syvyys: 258 mm |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 21 ilman suodatinmattoa IP 54 sis. poimusuodattimen |
| Kotelointiluokka NEMA | NEMA 12 |
| Ohje | Kotelointiluokan nostamiseksi arvoon IP 55 voidaan valinnaisesti asentaa kuitusuodatin (katso Lisävarusteet). Energiatehokkuuden parantamista ja laitteen käyttöiän nostamista varten suositellaan lämpötilansäätimen tai -näytön asennusta. |
| Puhaltimen huoltoväli (L10, 40 °C) | 50 Hz:ssä: 63.500 h 60 Hz:ssä: 61.500 h |
| Käyttölämpötila-alue | -20 °C...55 °C |
| Varastointilämpötila-alue | -40 °C...70 °C |
| Melutaso | 50 Hz:ssä: 56 dB(A) 60 Hz:ssä: 58 dB(A) |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 6 kg |
| Bruttopaino | 6,02 kg |
| Tullitariffinimike | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |

ominaisuudet

ECLASS 8.0

27180716

Tuotekuvaus

Kattotuuletin TopTherm, 863/942 m³/h, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz,
WHD: 400 x 133 x 400 mm

Hyväksynät

Hyväksynät

CSA
IEC CB
30 - KC Korea
TÜV – taattua turvallisuutta
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK