


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3144.000

Painetuulettimet, 482,6 mm (19")

Osavaltio: 12.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3144.000 - Painetuulettimet, 482,6 mm (19")

Ilmamäärä 320 m³/h

2 HE painetuuletin, ilmamäärä enint. 320 m³/h. Matala 52 dB:n melutaso sallii käytön myös toimistoympäristössä.

ominaisuudet

Tilausno	SK 3144.000
Tuotekuvaus	Painetuulettimissa, jotka voidaan uppoasentaa suoraan 19"-tasolle, on muita tuulettimia leveämpi ilmavirtaus, eivätkä ne tuota yhtä häiritseviä ääniä.
Väri	RAL 9005
Toimitus	Liitännävalmiiksi johdotettu yksikkö Suodatinmatto
Kierrosluku	2 245 rpm
Nimelliskäyttöjännite	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisteho Pel	50 Hz:ssä: 37 W 60 Hz:ssä: 46 W
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 0,16 A 60 Hz:ssä: 0,22 A
Mitat	Leveys: 482,6 mm Korkeus: 88 mm Syvyys: 163 mm
Melutaso	50 Hz:ssä: 52 dB(A) 60 Hz:ssä: 62 dB(A)
Maks. staat. Paine-ero	65 - 70 Pa
Käyttölämpötila-alue	-10 °C...55 °C
Sisäkierto, 50 Hz	320 m ³ /h
Sisäkierto, 60 Hz	330 m ³ /h
Pakkausyksikkö	1 kpl

ominaisuudet

Nettopaino	2,2 kg
Bruttopaino	2,4 kg
Tullitariffinimike	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Tuotekuvaus	19"-paineilmatuuletin 2U 220V

Hyväksynät

Selitykset	Vaativustenmukaisuusvakuutus
------------	------------------------------
