


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3148.007

Kattotuulettimet, kattoilmanvaihto

Osavaltio: 31.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3148.007 - Kattotuulettimet, kattoilmanvaihto

Asennus kaikkiin riittävän kokoisiin kattopintoihin, ilmamäärä 360 m³/h.

ominaisuudet

Tilausnro	SK 3148.007
Rakenne	ilman tuuletinmoottoria
Tuotemuutos	Asennusreiät eivät ole yhteensopivia. Käytettäessä kattopeltiä uudelleen tarvitaan sovitinkehys 5050.700.
Materiaali	Teräslevy, maalattu
Väri	RAL 7035
Toimitus	Tiivistys- ja kiinnitystarvikkeet Porausmalli
Mitat	Leveys: 420 mm Korkeus: 65 mm Syvyys: 340 mm
Asennusaukotus	Aukon leveys: 345 mm Aukon syvyys: 265 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 43
Ohje	Kun asennetaan lisäksi tuulettimen pidike ja suodatinmatto kattoilmanvaihto 3148.007 saavuttaa kotelointiluokan IP 44.
Käyttölämpötila-alue	-10 °C...60 °C
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	2,644 kg
Bruttopaino	2,844 kg
Tullitariffinimike	73269098
ECLASS 8.0	27180716
Tuotekuvaus	Kattotuuletusventtiili RAL7035