



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3149.007

Kattotuulettimet, kattoilmanvaihto

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3149.007 - Kattotuulettimet, kattoilmanvaihto

Asennus kaikkiin riittävän kokoisiin kattopintoihin, ilmamäärä 360 m³/h.

ominaisuudet

Tilausnro	SK 3149.007
Rakenne	Liitäntävalmis yksikkö sisäänrakennetulla radiaalituulettimella
Tuotemuutos	Asennusreiät eivät ole yhteensopivia. Käytettäessä kattopeltiä uudelleen tarvitaan sovitinkehys 5050.700.
Materiaali	Teräslevy, maalattu
Väri	RAL 7035
Toimitus	Tiivistys- ja kiinnitystarvikkeet Porausmalli Liitäntäkaapeli (3 m)
Nimelliskäyttöjännite	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisteho Pel	50 Hz:ssä: 42 W
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 0,2 A
Mitat	Leveys: 420 mm Korkeus: 95 mm Syvyys: 340 mm
Asennusaukotus	Aukon leveys: 345 mm Aukon syvyys: 265 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 43
Ohje	Kun asennetaan lisäksi tuulettimen pidike ja suodatinmatto kattoilmanvaihto 3148.007 saavuttaa kotelointiluokan IP 44.
Käyttölämpötila-alue	-10 °C...60 °C
Melutaso	50 Hz:ssä: 53 dB(A)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	5,824 kg

ominaisuudet

Bruttopaino	6,131 kg
Tullitariffinimike	84145915
ECLASS 8.0	27180716
Tuotekuvaus	Kattotuuletin 42W RAL7035

Hyväksynät

Selitykset	Valmistajan vakuutus
------------	----------------------
