

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3149.410

TopTherm-kattotuulettimet

Osavaltio: 4.3.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](https://www.rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3149.410 - TopTherm-kattotuulettimet TS8:lle

TS-kattotuulettimet sopivat tarkasti TopTherm -kattojäähdyttimien asennusaukkoihin. Asennus voidaan tehdä myös kaikkiin riittävän kokoisiin kattopintoihin. Tuoteperheen VX IT myöhemmissä tuotteissa asennusaukot eivät ole yhteensopivia. Käytettäessä VX IT -kattopeltiä uudelleen tarvitaan sovitinkehys 5050.701.

ominaisuudet

Tilausnro	SK 3149.410
Tuotekuvaus	Aktiiviset kattotuulettimet sopivat tarkasti pieni- ja keskitehoisten TopTherm-kattojäähdyttimien asennusaukotukseen.
Tuotemuutos	Asennusreiät eivät ole yhteensopivia. Käytettäessä kattopeltiä uudelleen tarvitaan sovitinkehys 5050.701.
Materiaali	Teräslevy, maalattu
Väri	RAL 7035
Toimitus	Liitántävalmis yksikkö sisäänrakennetulla radiaalituulettimella Tiivistys- ja kiinnitystarvikkeet
Nimelliskäyttöjännite	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisteho Pel	50 Hz:ssä: 120 W 60 Hz:ssä: 170 W
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 1,1 A 60 Hz:ssä: 1,6 A
Mitat	Leveys: 550 mm Korkeus: 125 mm Syvyys: 370 mm
Asennusaukotus	Aukon leveys: 475 mm Aukon syvyys: 260 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 43
Käyttölämpötila-alue	-10 °C...55 °C
Melutaso	50 Hz:ssä: 68 dB(A) 60 Hz:ssä: 69 dB(A)

ominaisuudet

Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	9,031 kg
Bruttopaino	9,506 kg
Tullitariffinimike	84145915
ECLASS 8.0	27180716
Tuotekuvaus	Top therm kattotuuletin 115V

Hyväksynnät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
------------	------------------------------