


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3149.440**

**TopTherm-kattotuulettimet**

Osavaltio: 11.3.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](https://www.rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3149.440 - TopTherm-kattotuulettimet TS8:lle

TS-kattotuulettimet sopivat tarkasti TopTherm -kattojäähdyttimien asennusaukkoihin. Asennus voidaan tehdä myös kaikkiin riittävän kokoisiin kattopintoihin. Tuoteperheen VX IT myöhemmissä tuotteissa asennusaukot eivät ole yhteensopivia. Käytettäessä VX IT -kattopeltiä uudelleen tarvitaan sovitinkehys 5050.701.

## ominaisuudet

|                                       |                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilausnro                             | SK 3149.440                                                                                                           |
| Tuotekuvaus                           | Aktiiviset kattotuulettimet sopivat tarkasti pieni- ja keskitehoisten TopTherm-kattojäähdyttimien asennusaukotukseen. |
| Tuotemuutos                           | Asennusreiät eivät ole yhteensopivia. Käytettäessä kattopeltiä uudelleen tarvitaan sovitinkehys 5050.701.             |
| Materiaali                            | Teräslevy, maalattu                                                                                                   |
| Väri                                  | RAL 7035                                                                                                              |
| Toimitus                              | Liitántävalmis yksikkö sisäänrakennetulla radiaalituulettimella<br>Tiivistys- ja kiinnitystarvikkeet                  |
| Nimelliskäyttöjännite                 | 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz<br>460 V, 3~, 60 Hz                                                                            |
| Nimellisteho Pel                      | 50 Hz:ssä: 95 W<br>60 Hz:ssä: 140 W                                                                                   |
| Nimellisvirta maks.                   | 50 Hz:ssä: 0,35 A<br>60 Hz:ssä: 0,35 A                                                                                |
| Mitat                                 | Leveys: 550 mm<br>Korkeus: 125 mm<br>Syvyys: 370 mm                                                                   |
| Asennusaukotus                        | Aukon leveys: 475 mm<br>Aukon syvyys: 260 mm                                                                          |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 43                                                                                                                 |
| Käyttölämpötila-alue                  | -10 °C...55 °C                                                                                                        |

## ominaisuudet

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Melutaso           | 50 Hz:ssä: 68 dB(A)<br>60 Hz:ssä: 69 dB(A) |
| Pakkausyksikkö     | 1 kpl                                      |
| Nettopaino         | 8,664 kg                                   |
| Bruttopaino        | 9,12 kg                                    |
| Tullitariffinimike | 84145915                                   |
| ECLASS 8.0         | 27180716                                   |
| Tuotekuvaus        | Top therm kattotuuletin 400V               |

## Hyväksynnät

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus |
|------------|------------------------------|