

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3164.115 Kattotuulettimet

Osavaltio: 13.3.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3164.115 - Kattotuulettimet VX, VX IT

Hiljainen (melutaso 40 dB) ja tehokas (vapaa puhallus 1500 m³/h) kattotuuletin toimistotiloihin.



ominaisuudet

Tilausnro	SK 3164.115
Hyödyt	Helppo asentaa, asennusaukoksia ei tarvitse tehdä käytettäessä kattolevyä Johdotettu liitântävalmiiksi
Materiaali	Teräslevy, maalattu
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kattotuulettimet Sis. kiinnitystarvikkeet
Nimelliskäyttöjännite	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 110 V (DC)
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 0,6 A 60 Hz:ssä: 0,7 A
Mitat	Leveys: 511 mm Korkeus: 227 mm Syvyys: 511 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	Sisäkierto IP 54
Ohje	Annetun ilmatehon vähentäminen 800 m ³ /h:iin 40 Pa:n vastapaineella käytettäessä kahta ilmastettua jalustan peitelevyä
Käyttölämpötila-alue	20 °C...55 °C
Pakkausyksikkö	1 kpl

ominaisuudet

Nettopaino	18,445 kg
Bruttopaino	19,416 kg
Tullitariffinimike	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Hyväksynnät

Sertifikaatit	EAC
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK