

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3164.230 Kattotuulettimet

Osavaltio: 19.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3164.230 - Kattotuulettimet VX, VX IT

Hiljainen (melutaso 40 dB) ja tehokas (vapaa puhallus 1500 m³/h) kattotuuletin toimistotiloihin.



ominaisuudet

Tilausnro	SK 3164.230
Hyödyt	Helppo asentaa, asennusaukotuksia ei tarvitse tehdä käytettäessä kattolevyä Johdotettu liitännävalmiiksi
Materiaali	Teräslevy, maalattu
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kattotuulettimet Sis. kiinnitystarvikkeet
Nimelliskäyttöjännite	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 0,3 A 60 Hz:ssä: 0,35 A
Mitat	Leveys: 511 mm Korkeus: 227 mm Syvyys: 511 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	Sisäkierto IP 54
Ohje	Annetun ilmavehön vähentäminen 800 m ³ /h:iin 40 Pa:n vastapaineella käytettäessä kahta ilmastettua jalustan peitelevyä
Käyttölämpötila-alue	20 °C...55 °C
Pakkausyksikkö	1 kpl

ominaisuudet

Nettopaino	18,35 kg
Bruttopaino	19,36 kg
Tullitariffinimike	84145915
ECLASS 8.0	27180716
Tuotekuvaus	Kattotuuletin 230V 1500m ³ /h

Hyväksynät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	---