

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3165.830 Tuuletinlevy

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3165.830 - Tuuletinlevy

Asennukseen palvelinkaappien ovikehyksiin (etu- ja takaovi) ja IT-laitteiston vaakasuuntaisen ilmanohjauksen tukemiseen.

## ominaisuudet

Tilausnro	SK 3165.830
Tuotekuvaus	Jäähdytin on mahdollista asentaa jälkikäteen. Suunniteltu asennettavaksi yksiosaisiin rei'itettyihin teräslevyoviin. Tuuletinlevy tehostaa kaappien ilmankiertoa ja mahdollistaa aktiivikomponenttien nopeamman lämmönpoiston.
Hyödyt	Lisäämällä kaksi tuuletinlaajennussarjaa saadaan ilmamääräksi 1 200 m <sup>3</sup> /h. Ilman virtaussuunta voidaan muuttaa helposti tuuletinta kääntämällä. Useamman tuuletinlevyn ketjuttaminen on mahdollista. Helppo asentaa oven runkoon. Johdotettu liitäntävalmiiksi
Väri	RAL 7035
Toimitus	2 tuuletinta Liitäntäkaapeli (2,5 m) Sis. kiinnitystarvikkeet
Nimelliskäyttöjännite	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisteho Pel	50 Hz:ssä: 70 W 60 Hz:ssä: 70 W
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 0,38 A 60 Hz:ssä: 0,36 A
Mitat	Leveys: 693 mm Korkeus: 606 mm Syvyys: 64,5 mm
Ohje	Asennus ainoastaan oven runkoon!
Melutaso	55 dB(A)

# ominaisuudet

Sopii:	Kaappityyppi: Palvelinkaapit TS 8 DK-TS Leveys: 800 mm
Käyttölämpötila-alue	20 °C...55 °C
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	11,523 kg
Bruttopaino	12,129 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Tuotekuvaus	Tuuletinyksikkö oveen 800m <sup>3</sup> /h 230V