


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3166.230 Kattotuulettimet

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3166.230 - Kattotuulettimet VX IT, TS IT:lle

Hiljaiset, melutaso 39 dB(A), ja tehokkaat (vapaa puhallus 1 245--1 345 m<sup>3</sup>/h) kattotuulettimet toimistotiloihin.

## ominaisuudet

Tilausnro	SK 3166.230
Hyödyt	Yksinkertainen liitântäteknikka C13 kylmälaiteliittimellä Energiatehokas kierrosluvun säätö esiasetetulla ominaiskäyrällä Erittäin hiljainen ja soveltuu siksi toimistoympäristöön Kansainväliset hyväksynnät ja käyttöjännitteen valinta kohdemaan sähköverkon mukaan
Käyttöalueet	toimistoon
Toimintotapa	Nopeudensäädöllä varustettu tuuletin sovittaa tehon optimaalisesti todellisen tarpeen mukaan
Materiaali	Teräslevy, maalattu
Väri	RAL 7035
Toimitus	1 tuuletinyksikkö Nopeudensäädin Johdotettu liitântävalmiiksi Sis. kiinnitystarvikkeet Asennus- ja pikakäyttöohje Ilman kattolevyä
Nimelliskäyttöjännite	200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Ohje tilausnumerosta	Annetun ilmatehon vähentäminen 950 m <sup>3</sup> /h:iin 40 Pa:n vastapaineella käytettäessä kahta ilmastettua jalustan peitelevyä
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 0,3 A 60 Hz:ssä: 0,3 A
Rakenne	esiasennettu
Mitat	Leveys: 470 mm Korkeus: 200 mm Syvyys: 470 mm

# ominaisuudet

Asennusaukotus	Leveys:410 mm Syvyys:410 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 20
Lämpötilan säätö	Nopeussäädetty tuuletin
Käyttölämpötila-alue	5 °C...55 °C
Nimellisteho Pel	Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 30 W Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 30 W
Ilmamäärä (vapaa puhallus)	1 345 m <sup>3</sup> /h
Ilmateho (käyttöpisteessä)	950 m <sup>3</sup> /h
Melutaso (käyttöpisteessä)	39 dB(A)
Sulake	Sulakeautomaatti/lankasulake: 10 A
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	11,362 kg
Bruttopaino	11,96 kg
Tullitariffinimike	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Tuotekuvaus	SK Roof-mounted fan 200-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, 950 m <sup>3</sup> /h, for VX IT, for office environments (very quiet), WxHxD: 470x200x470 mm, RAL 7035

## Hyväksynnät

Hyväksynnät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus