

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3171.105 Kuitusuodatinmatto

Osavaltio: 1.2.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3171.105 - Kuitusuodatinmatto

Varasuodatinmatot kattotuulettimelle, suodatintuulettimelle tai termoelektriselle jäähdyttimelle kytkentäkaapin komponenttien suojaamiseksi lialta, pölyltä ja vedeltä.

ominaisuudet

Tilausno	SK 3171.105
Rakenne	suodatintuulettimelle
Tuotekuvaus	Kerrosrakenteinen kuitusuodatinmatto. Lämpötilan kestävyys 100 °C:een asti, itsestään sammuva luokan F1 DIN 53 438 mukaan. Tuloilman puoli: avoin rakenne. Puhtaan ilman puoli: umpinainen rakenne. Lähes kaikentyyppisen pölyn luotettava suodatus raekoon ollessa suurempi kuin 10 µm.
Materiaali	Tekokuitu
Ohje	Ei sovi käytettäväksi EMC-suodatintuulettimille.
Sopii tilausnumerolle	3239....
Mitat	Leveys: 173 mm Korkeus: 173 mm Syvyys: 17 mm
Suodatusluokka	DIN EN 779:n mukaan: G3 DIN EN ISO 16890:n mukaan: ISO Coarse 50 %
Pakkausyksikkö	50 kpl
Nettopaino	0.65
Bruttopaino	0.76
Tullitariffinimike	56039390
EAN	4028177695559
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Hyväksynät

Hyväksynät	UR + C-UR (recognized)
Sertifikaatit	EAC
