

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3171.105 Kuitusuodatinmatto

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3171.105 - Kuitusuodatinmatto

Varasuodatinmatot kattotuulettimelle, suodatintuulettimelle tai termoelektriselle jäähdyttimelle kytkentäkaapin komponenttien suojaamiseksi lialta, pölyltä ja vedeltä.

## ominaisuudet

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Tilausno              | SK 3171.105  |
| Rakenne               | suodatintuulettimelle  |
| Tuotekuvaus           | Kerrosrakenteinen kuitusuodatinmatto. Lämpötilan kestävyys 100 °C:een asti, itsestään sammuva luokan F1 DIN 53 438 mukaan. Tuloilman puoli: avoin rakenne. Puhtaan ilman puoli: umpinainen rakenne. Lähes kaikentyyppisen pölyn luotettava suodatus raekoon ollessa suurempi kuin 10 µm. |
| Materiaali            | Tekokuitu  |
| Ohje                  | Ei sovi käytettäväksi EMC-suodatintuulettimille.   |
| Sopii tilausnumerolle | 3239....   |
| Mitat                 | Leveys: 173 mm<br>Korkeus: 173 mm<br>Syvyys: 17 mm   |
| Suodatusluokka        | DIN EN 779:n mukaan: G3<br>DIN EN ISO 16890:n mukaan: ISO Coarse 50 %  |
| Pakkausyksikkö        | 50 kpl   |
| Nettopaino            | 0,65 kg  |
| Bruttopaino           | 0,76 kg  |
| Tullitariffinimike    | 56039390   |
| ETIM 9                | EC002513   |
| ETIM 8                | EC002513   |
| ECLASS 8.0            | 27180706   |
| Tuotekuvaus           | SK Suodatinmatto SK3239/3323:lle   |

# Hyväksynnät

---

Hyväksynnät

UR + C-UR (recognized)