

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3172.100 Kuitusuodatinmatto

Osavaltio: 28.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3172.100 - Kuitusuodatinmatto

Varasuodatinmatot kattotuulettimelle, suodatintuulettimelle tai termoelektriselle jäähdyttimelle kytkentäkaapin komponenttien suojaamiseksi lialta, pölyltä ja vedeltä.

ominaisuudet

| | |
|-----------------------|--|
| Tilausnro | SK 3172.100 |
| Rakenne | suodatintuulettimelle |
| Tuotekuvaus | Kerrosrakenteinen kuitusuodatinmatto. Lämpötilan kestävyys 100 °C:een asti, itsestään sammuva luokan F1 DIN 53 438 mukaan. Tuloilman puoli: avoin rakenne. Puhtaan ilman puoli: umpinainen rakenne. Lähes kaikäntyyppisen pölyn luotettava suodatus raekoon ollessa suurempi kuin 10 µm. |
| Materiaali | Tekokuitu |
| Ohje | Ei sovi käytettäväksi EMC-suodatintuulettimille. |
| Sopii tilausnumerolle | 3240.... 3241.... |
| Mitat | Leveys: 221 mm Korkeus: 221 mm Syvyys: 17 mm |
| Suodatusluokka | DIN EN 779:n mukaan: G3 DIN EN ISO 16890:n mukaan: ISO Coarse 50 % |
| Pakkausyksikkö | 5 kpl |
| Nettopaino | 0,095 kg |
| Bruttopaino | 0,1 kg |
| Tullitariffinimike | 56039390 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| Tuotekuvaus | Suodatinmatto suodatintuulettimille, SK 3240.../3241..., WHD: 221 x 221 x 17 mm |

Hyväksynät

Hyväksynät

CSA

UR + C-UR (recognized)