

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3172.120 Poimusuodatin

Osavaltio: 7.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3172.120 - Poimusuodatin tuuletin- ja suodatinyksiköihin, katolle asennettaviin tuulettimiin, jäähdytysyksiköihin ja jäähdyttimiin

Korkealaatuinen poimusuodatintekniikka mahdollistaa tilavuusvirran merkittävän kasvun verrattuna tavanomaisiin suodatinmattoihin. Jäähdytysyksikön suorituskyky paranee ja energiankulutus vähenee. Suurempi suodatintarkkuus merkitsee myös sitä, että koteloon tai suodatinyksikköön pääsee vähemmän pölyä, ja tämä taas pidentää huoltovälejä ja vähentää huoltokustannuksia merkittävästi.



## ominaisuudet

Tilausno	SK 3172.120
Rakenne	suodatintuulettimille/poistoilmasuodattimille
Materiaali	PET
Väri	valkoinen
Ohje	Laitteiden tehotiedot, kotelointiluokka ja hyväksynät taataan ainoastaan käytettäessä alkuperäisiä Rittal-suodatinmattoja.
Sopii tilausnumerolle	3240.xxx 3241.xxx
Mitat	Leveys: 212,5 mm Korkeus: 212,5 mm Syvyys: 21 mm
Suodatusluokka	DIN EN 779:n mukaan: G4 DIN EN ISO 16890:n mukaan: ISO Coarse 70 %
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 54 asennettaessa suodatin- ja kattotuulettimeen/ poistoilmasuodattimeen

## ominaisuudet

Ohje tilausnumerosta	Ei sovi käytettäväksi EMC-suodatintuulettimille.
Pakkausyksikkö	5 kpl
Nettopaino	0,335 kg
Bruttopaino	0,34 kg
Tullitariffinimike	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Tuotekuvaus	SK Poimusuodatin IP54, suodatintuulettimille/ poistoilmasuodattimille 3240./3241.xxx, LxKxS: 212,5x212,5x21 mm

## Hyväksynät

Hyväksynät	UR + C-UR (recognized)
------------	------------------------