

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3174.000

Kuitusuodatinmatto

Osavaltio: 10.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3174.000 - Kuitusuodatinmatto

Varasuodatinmatot kattotuulettimelle, suodatintuulettimelle tai termoelektriselle jäähdyttimelle kytkentäkaapin komponenttien suojaamiseksi lialta, pölyltä ja vedeltä.

ominaisuudet

Tilausno	SK 3174.000
Rakenne	suodattimen pidikkeelle
Tuotekuvaus	Kerrosrakenteinen kuitusuodatinmatto. Lämpötilan kestävyys 100 °C:een asti, itsestään sammuva luokan F1 DIN 53 438 mukaan. Tuloilman puoli: avoin rakenne. Puhtaan ilman puoli: umpinainen rakenne. Lähes kaikentyyppisen pölyn luotettava suodatus raekoon ollessa suurempi kuin 10 µm.
Materiaali	Tekokuitu
Ohje	Laitteiden tehotiedot, koteloituiluokka ja hyväksynnät taataan ainoastaan käytettäessä alkuperäisiä Rittal-suodatinmattoja.
Sopii tilausnumerolle	3175.000
Mitat	Leveys: 338 mm Korkeus: 242 mm Syvyys: 17 mm
Suodatusluokka	DIN EN 779:n mukaan: G2
Pakkausyksikkö	3 kpl
Nettopaino	0,045 kg
Bruttopaino	0,08 kg
Tullitariffinimike	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Tuotekuvaus	Suodatinmatto, suodatintuulettimille 3175, WHD: 338x242x17 mm, suodatinluokka: G2