

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3174.100

Kuitusuodatinmatto

Osavaltio: 15.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3174.100 - Kuitusuodatinmatto

Varasuodatinmatot kattotuulettimelle, suodatintuulettimelle tai termoelektriselle jäädyttimelle kytkentäkaapin komponenttien suojaamiseksi lialta, pölyltä ja vedeltä.

ominaisuudet

Tilausnro	SK 3174.100
Rakenne	kattotuulettimelle
Tuotekuvaus	Kerrosrakenteinen kuitusuodatinmatto. Lämpötilan kestävyys 100 °C:een asti, itsestään sammuva luokan F1 DIN 53 438 mukaan. Tuloilman puoli: avoin rakenne. Puhtaan ilman puoli: umpinainen rakenne. Lähes kaikentyyppisen pölyn luotettava suodatus raekoon ollessa suurempi kuin 10 µm.
Materiaali	Tekokuitu
Ohje	Laitteiden tehotiedot, kotelointiluokka ja hyväksynät taataan ainoastaan käytettäessä alkuperäisiä Rittal-suodatinmattoja.
Sopii tilausnumerolle	3138.... 3139.... 3140....
Mitat	Leveys: 264 mm Korkeus: 95 mm Syvyys: 17 mm
Suodatusluokka	DIN EN 779:n mukaan: G3
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55 asennettaessa kattotuulettimeen
Pakkausyksikkö	12 kpl
Nettopaino	0,012 kg
Bruttopaino	0,1 kg
Tullitariffinimike	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513

ominaisuudet

ECLASS 8.0

27180706

Tuotekuvaus

SK Suodatinmatto SK3138/3139:lle

Hyväksynät

Hyväksynät

CSA

UR + C-UR (recognized)