


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3174.120 Poimusuodatin

Osavaltio: 7.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3174.120 - Poimusuodatin tuuletin- ja suodatinyksiköihin, katolle asennettaviin tuulettimiin, jäähdytysyksiköihin ja jäähdyttimiin

Korkealaatuinen poimusuodatintekniikka mahdollistaa tilavuusvirran merkittävän kasvun verrattuna tavanomaisiin suodatinmattoihin. Jäähdytysyksikön suorituskyky paranee ja energiankulutus vähenee. Suurempi suodatintarkkuus merkitsee myös sitä, että koteloon tai suodatinyksikköön pääsee vähemmän pölyä, ja tämä taas pidentää huoltovälejä ja vähentää huoltokustannuksia merkittävästi.



ominaisuudet

Tilausno	SK 3174.120
Rakenne	kattotuulettimelle
Materiaali	Poimusuodatin: polyesteripohja, sulapuhallettu polykarbonaatti
Ohje	Laitteiden tehotiedot, kotelointiluokka ja hyväksynät taataan ainoastaan käytettäessä alkuperäisiä Rittal-suodatinmattoja.
Sopii tilausnumerolle	3138.xxx 3139.xxx 3140.xxx
Mitat	Leveys: 265 mm Korkeus: 100 mm Syvyys: 18 mm
Suodatusluokka	DIN EN 779:n mukaan: M5 DIN EN ISO 16890:n mukaan: ISO ePM10 50 %
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 54 asennettaessa suodatin- ja kattotuulettimeen/ poistoilmasuodattimeen

ominaisuudet

Pakkausyksikkö	12 kpl
Nettopaino	0,276 kg
Bruttopaino	0,4 kg
Tullitariffinimike	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Tuotekuvaus	SK Poimusuodatin IP54, kattotuulettimiin 3138./3139./3140.xxx, LxKxS: 265x100x18 mm

Hyväksynät

Hyväksynät	UR + C-UR (recognized)
------------	------------------------