

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3177.000 Suodatinmatto

Osavaltio: 29.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3177.000 - Suodatinmatto painetuulettimelle

Pölykuormituksen ollessa suurempi on suositeltavaa käyttää suodatinmattoja. Laitteiden puhdistus on tällöin helpompaa. Suodatin on vaihdettava säännöllisesti likaantumisasteen mukaan.

## ominaisuudet

Tilausno	SK 3177.000
Tuotekuvaus	Kerrosrakenteinen kuitusuodatinmatto. Lämpötilan kestävyys 100 °C:een asti, itsestään sammuva luokan F1 DIN 53 438 mukaan. Tuloilman puoli: avoin rakenne. Puhtaan ilman puoli: umpinainen rakenne. Lähes kaikentyyppisen pölyn luotettava suodatus raekoon ollessa suurempi kuin 10 µm.
Materiaali	Tekokuitu
Sopii tilausnumerolle	3144.000 3145.000 3176.000
Mitat	Leveys: 425 mm Korkeus: 85 mm Syvyys: 8 mm
Pakkausyksikkö	5 kpl
Nettopaino	0,02 kg
Bruttopaino	0,025 kg
Tullitariffinimike	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Tuotekuvaus	Suodatinmatto, tangentialituulettimille SK 3144/3145, etuläpivientiritilöille SK 3176, WHD: 425 x 85 x 8 mm