

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3181.125 Poimusuodatin

Osavaltio: 8.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3181.125 - Poimusuodatin tuuletin- ja suodatinyksiköihin, katolle asennettaviin tuulettimiin, jäähdytysyksiköihin ja jäähdyttimiin

Korkealaatuinen poimusuodatintekniikka mahdollistaa tilavuusvirran merkittävän kasvun verrattuna tavanomaisiin suodatinmattoihin. Jäähdytysyksikön suorituskyky paranee ja energiankulutus vähenee. Suurempi suodatintarkkuus merkitsee myös sitä, että koteloon tai suodatinyksikköön pääsee vähemmän pölyä, ja tämä taas pidentää huoltovälejä ja vähentää huoltokustannuksia merkittävästi.



## ominaisuudet

Tilausno	SK 3181.125
Rakenne	suodatintuulettimille/poistoilmasuodattimille
Materiaali	Poimusuodatin: polyesteripohja, sulapuhallettu polykarbonaatti Imusuodatinmatto: 100 % polyesteri
Väri	valkoinen
Ohje	Laitteiden tehotiedot, kotelointiluokka ja hyväksynnät taataan ainoastaan käytettäessä alkuperäisiä Rittal-suodatinmattoja.
Sopii tilausnumerolle	3239.3xx 3239.7xx
Mitat	Leveys: 167 mm Korkeus: 167 mm Syvyys: 21 mm
Imukykyisen maton mitat	Leveys: 173 mm Korkeus: 173 mm

# ominaisuudet

Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55 asennettaessa suodatintuulettimeen/poistoilmasuodattimeen
Ohje tilausnumerosta	Ei sovi käytettäväksi EMC-suodatintuulettimille.
Pakkausyksikkö	5 kpl
Nettopaino	0,24 kg
Bruttopaino	0,26 kg
Tullitariffinimike	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Tuotekuvaus	SK Poimusuodatin IP55, suodatintuulettimille/ poistoilmasuodattimille 3239.xxx, LxKxS: 167x167x21 mm

# Hyväksynät

Hyväksynät	UR + C-UR (recognized)
------------	------------------------