


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3181.135

Tärinänvaimennusmatto

Osavaltio: 14.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3181.135 - Tärinänvaimennusmatto poimusuodattimelle

Saavuttaaksesi kotelointiluokan IP 55 (paitsi 3245.xxx) Blue e+ suodatintuulettimen poimusuodattimen yhteydessä.



ominaisuudet

Tilausnro	SK 3181.135
Rakenne	poimusuodattimelle
Materiaali	Imusuodatinmatto: 100 % polyesteri
Väri	valkoinen
Ohje	Laitteiden tehotiedot, kotelointiluokka ja hyväksynät taataan ainoastaan käytettäessä alkuperäisiä Rittal-suodatinmattoja.
Sopii tilausnumerolle	3239.3xx 3239.7xx
Imukykyisen maton mitat	Leveys: 173 mm Korkeus: 173 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55 yhdessä poimusuodattimen kanssa
Ohje tilausnumerosta	Ei sovi käytettäväksi EMC-suodatintuulettimille.
Pakkausyksikkö	5 kpl
Nettopaino	0,03 kg
Bruttopaino	0,034 kg
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC002513

ominaisuudet

ECLASS 8.0

27180706

Tuotekuvaus

SK-tärinänvaimennusmatto IP55, suodatintuulettimelle
3239.7xx/3239.3xx, LxKxS: 173x173x2,9 mm