



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3182.125 Poimusuodatin

Osavaltio: 8.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3182.125 - Poimusuodatin tuuletin- ja suodatinyksiköihin, katolle asennettaviin tuulettimiin, jäähdytysyksiköihin ja jäähdyttimiin

Korkealaatuinen poimusuodatintekniikka mahdollistaa tilavuusvirran merkittävän kasvun verrattuna tavanomaisiin suodatinmattoihin. Jäähdytysyksikön suorituskyky paranee ja energiankulutus vähenee. Suurempi suodatintarkkuus merkitsee myös sitä, että koteloon tai suodatinyksikköön pääsee vähemmän pölyä, ja tämä taas pidentää huoltovälejä ja vähentää huoltokustannuksia merkittävästi.



ominaisuudet

Tilausnro	SK 3182.125
Rakenne	suodatintuulettimille/poistoilmasuodattimille
Materiaali	Poimusuodatin: polyesteripohja, sulapuhallettu polykarbonaatti Imusuodatinmatto: 100 % polyesteri
Väri	valkoinen
Ohje	Laitteiden tehotiedot, kotelointiluokka ja hyväksynnät taataan ainoastaan käytettäessä alkuperäisiä Rittal-suodatinmattoja.
Sopii tilausnumerolle	3240.3xx 3240.7xx 3240.900 3241.7xx 3241.900
Mitat	Leveys: 212,5 mm Korkeus: 212,5 mm Syvyys: 21 mm

ominaisuudet

Imukykyisen maton mitat	Leveys: 221 mm Korkeus: 221 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55 asennettaessa suodatintuulettimeen/poistoilmasuodattimeen
Ohje tilausnumerosta	Ei sovi käytettäväksi EMC-suodatintuulettimille.
Pakkausyksikkö	5 kpl
Nettopaino	0,35 kg
Bruttopaino	0,38 kg
Tullitariffinimike	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Tuotekuvaus	SK Poimusuodatin IP 55, suodatintuulettimille/ poistoilmasuodattimille 3240./3241.xxx, LxKxS: 212,5x212,5x21 mm

Hyväksynät

Hyväksynät	UR + C-UR (recognized)
------------	------------------------