


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3182.135

# Täriänvaimennusmatto

Osavaltio: 3.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3182.135 - Tärinänvaimennusmatto poimusuodattimelle

Saavuttaaksesi kotelointiluokan IP 55 (paitsi 3245.xxx) Blue e+ suodatintuulettimen poimusuodattimen yhteydessä.



## ominaisuudet

Tilausnro	SK 3182.135
Rakenne	poimusuodattimelle
Materiaali	Imusuodatinmatto: 100 % polyesteri
Väri	valkoinen
Ohje	Laitteiden tehotiedot, kotelointiluokka ja hyväksynät taataan ainoastaan käytettäessä alkuperäisiä Rittal-suodatinmattoja.
Sopii tilausnumerolle	3240.3xx 3240.7xx 3240.900 3241.7xx 3241.900
Imukykyisen maton mitat	Leveys: 221 mm Korkeus: 221 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55 yhdessä poimusuodattimen kanssa
Ohje tilausnumerosta	Ei sovi käytettäväksi EMC-suodatintuulettimille.
Pakkausyksikkö	5 kpl
Nettopaino	0,06 kg
Bruttopaino	0,062 kg

# ominaisuudet

Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Tuotekuvaus	SK-tärinänvaimennusmatto IP55, suodatintuulettimelle 3240.3/7/9xx/3241.7/9xx, LxKxS: 221x221x2,9 mm