


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3183.135

Täriänvaimennusmatto

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3183.135 - Tärinänvaimennusmatto poimusuodattimelle

Saavuttaaksesi kotelointiluokan IP 55 (paitsi 3245.xxx) Blue e+ suodatintuulettimen poimusuodattimen yhteydessä.



ominaisuudet

Tilausnro	SK 3183.135
Rakenne	poimusuodattimelle
Materiaali	Imusuodatinmatto: 100 % polyesteri
Väri	valkoinen
Ohje	Laitteiden tehotiedot, kotelointiluokka ja hyväksynät taataan ainoastaan käytettäessä alkuperäisiä Rittal-suodatinmattoja.
Sopii tilausnumerolle	3243.3xx 3243.7xx 3243.900 3244.7xx 3244.900 3245.9xx
Imukykyisen maton mitat	Leveys: 289 mm Korkeus: 289 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55 yhdessä poimusuodattimen kanssa
Kotelointiluokka	Suodatintuulettimen/poistoilmasuodattimen 3245.xxx yhteydessä suojausluokka on IP 52
Ohje tilausnumerosta	Ei sovi käytettäväksi EMC-suodatintuulettimille.
Pakkausyksikkö	5 kpl

ominaisuudet

Nettopaino	0,075 kg
Bruttopaino	0,087 kg
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Tuotekuvaus	SK-tärinänvaimennusmatto IP55, suodatintuulettimelle 3243.3/7/9xx/3244.7/9xx/3245.9xx, LxKxS: 289x289x2,9 mm