

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3185.030

## VX25 Blue e+ -integroitiratkaisu

Osavaltio: 24.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3185.030 - VX25 Blue e+ -integroitiratkaisu

Tuote on VX25-rivikaappijärjestelmän ja Blue e+-jäähdytyslaitteen täydellinen symbioosi. Vain yhdellä tilausnumerolla saat kaapin, johon kuuluu integroitu jäähdytin. Jäähdytin tarjoaa kaikki Blue e+-teknologian edut.

## ominaisuudet

Tilausnro	SK 3185.030
Hyödyt	VX25-rivikaappijärjestelmä ja Blue e+ -jäähdytin täydellisessä symbioosissa Jäähdyttimen voi huoltosyiden vaatiessa irrottaa eteenpäin vetämällä. Ei asennusvaivaa – jäähdytin, oven asentokytkin ja liitäntäkaapelointi on asennettu liitäntävalmiiksi. Jäähdytin tarjoaa kaikki Blue e+ -teknologian edut
Materiaali	teräslevy
Väri	RAL 7035
Toimitus	Peruskaappi VX25, ovi, katto, takaseinä, sivuseinät, pohjalevyt, asennuslevy Lukitus: 3 mm kaksoislehti Integroitu ovikytkin Integroitu Blue e+ -nestejäähdytin Sähköinen kondenssiveden haihdutin Poimusuodatin Kondenssivesiletku (3 m)
Vaihtoehdot	Blue e+ -sarjan kylmälaitteiden ja jäähdyttimien etävalvontaan ja verkotukseen käytetään IoT-rajapintaa, tuotenumero 3124.300. Paranna koneen käytettävyyttä ja prosessivarmuutta laitetietojen, tilojen ja järjestelmäilmoitusten etävalvonnalla.
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan	Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 1,3 kW Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 1,3 kW Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 0,76 kW Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 0,76 kW
Nimelliskäyttöjännite	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz

# ominaisuudet

Ohje	Käyttö ilman suodatinta kielletty Ohjelmiston lataaminen muodostaa sopimuksen ohjelmiston maksuttomasta käytöstä yhteistyökumppanin ja Rittalin välille näiden lisensiehtojen mukaisesti.
Nimellisteho	0,75 kW
Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,04 Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,04
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz	5,3
Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 2.200 mm Syvyys: 600 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	Ulkokierto IP 54 suodatinmatolla Sisäkierto IP 54 suodatinmatolla
Kylmäaine/jäähdytysaine	Kylmäaine: R134a Määrä: 0,59 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 CO2-ekvivalentti (CO2e): 0,85 t
Lämpötilan säätö	e+ -säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue	-20 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue	-40 °C...70 °C
Kylmäainekierron käyttölämpötila-alue (aktiivinen)	-20 °C...45 °C
Käyttölämpötila-alue, lämpöputkitoiminto	3 °C...60 °C
Säätöalue	20 °C...50 °C
Nimellisteho Pel	Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 0,67 kW Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 0,67 kW Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 0,68 kW Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 0,68 kW
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)	24 bar
Pakkausyksikkö	1 kpl

## ominaisuudet

---

Nettopaino	210,1 kg
Bruttopaino	223 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Tuotekuvaus	Peruskaappi VX25, 800 x 2200 x 600 mm, asennuslevy 699 x 1696 mm, integroidulla Blue e+ -jäähdyttimellä, 1300 W, 230 V, e+ Controllerilla

## Hyväksynät

---

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	---------------------------------