

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3201.050 Kuitusuodatinmatto

Osavaltio: 7.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3201.050 - Kuitusuodatinmatto

Varasuodatinmatot kattotuulettimelle, suodatintuulettimelle tai termoelektriselle jäähdyttimelle kytkentäkaapin komponenttien suojaamiseksi lialta, pölyltä ja vedeltä.



## ominaisuudet

Tilausno	SK 3201.050
Rakenne	termoelektriseen jäähdyttimeen
Tuotekuvaus	Kerrosrakenteinen kuitusuodatinmatto. Lämpötilan kestävyys 100 °C:een asti, itsestään sammuva luokan F1 DIN 53 438 mukaan. Tuloilman puoli: avoin rakenne. Puhtaan ilman puoli: umpinainen rakenne. Lähes kaikentyyppisen pölyn luotettava suodatus raekoon ollessa suurempi kuin 10 µm.
Materiaali	Tekokuitu
Ohje	Laitteiden tehotiedot, koteloitiluokka ja hyväksynnät taataan ainoastaan käytettäessä alkuperäisiä Rittal-suodatinmattoja.
Sopii tilausnumerolle	3201.200 3201.300
Mitat	Leveys: 90 mm Korkeus: 106 mm Syvyys: 8 mm
Suodatusluokka	DIN EN 779:n mukaan: G2
Pakkausyksikkö	5 kpl
Nettopaino	0,01 kg
Bruttopaino	0,014 kg
Tullitariffinimike	56039390

# ominaisuudet

---

ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Tuotokuvaus	SK suodatinmatto RTC:lle 5kpl

---