

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.810

Integroitu jäähdytystekniikka, VX25-ilmastointiovi

Osavaltio: 8.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3201.810 - Integroitu jäähdytystekniikka, VX25-ilmastointiovi Ilmastoituja kytkentäkaappeja varten

Ilmastointiovet, teräslevyä, jäähdytinten SK 3307.7XX–3310.7XX asennukseen.



ominaisuudet

Tilausnro	SK 3201.810
Tuotekuvaus	Ilmastointiovet, teräslevyä, jäähdytinten SK 3307.7XX–3310.7XX asennukseen. Ilmastointiovet sulautuvat ihanteellisesti kaapin kokonaisilmeeseen.
Materiaali	teräslevy
Väri	RAL 7035
Toimitus	Ilmastointiovi ilman esiasennettua jäähdytysmoduulia 180°-saranat, oven avautumiskulma noin 130°
Ohje tilausnumerosta	Sopii VX -kaappeihin 1 200 mm:n levyisissä VX-kaapeissa voidaan käyttää olemassa olevaa vasteovea – laitteen sijainnista riippumatta vasemmalla tai oikealla Oikeakätinen ovi
Sopii:	Kaappityyppi: VX: = 600 mm: = 2.000 mm Kaappityyppi: = 1.200 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	29,2 kg
Bruttopaino	30,4 kg
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC002510

ominaisuudet

ETIM 8	EC002510
ECLASS 8.0	27180702
Tuotekuvaus	SK climate control door for cooling module,, for VX25 600/1200 mm wide, 2000 mm high, door hinge right

Hyväksynät

Selitykset	Declaration of conformity - F-gas regulation
------------	--
